


# gniazdo wtykowe z kablem KMH-0,5

Numer części: 197263

FESTO

do elektrozaworów MHA1-P...-HC/TC i MHP1-P...-HC/TC



## Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zakres napięcia roboczego DC	24 V
Stopień ochrony	IP40 W stanie zmontowanym
Temperatura otoczenia	-40 ... 80 °C
Waga produktu	4 g
Przyłącze elektryczne	Gniazdo wtykowe 2-pin
Długość kabla	0,5 m
Sposób montażu	Clip
Kolor obudowy	Czarny
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	POM
Materiał powłoki kabla	PVC