

Siłownik tandem ADVUT-63x2- -A-P-A



Numer części: 197271

FESTO

z bezdotykową sygnalizacją położenia,
tłoczyko zakończone gwintem zewnętrznym.

Przy tym produkcie mocowanie kołnierzone FUA-... można zamontować
tylko na tylnej pokrywie. Nakrętka na tłoczyko jest dostarczana w
komplecie.

Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2010.



Przykładowy model

Karta danych

| Cecha | Wartość |
|--|---|
| Skok | 1 ... 150 mm |
| Średnica tłoka | 63 mm |
| Amortyzacja | P: Elastyczne pierścienie amortyzujące / płytki z obu stron |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Tryb pracy | Dwustronnego działania |
| Zakończenie tłoczyśka | Gwint zewnętrzny |
| Konstrukcja | Tłok Tłoczyśko Korpus z profilu |
| Sygnalizacja położenia | Do czujników |
| Ciśnienie robocze | 0,9 ... 10 bar |
| Medium robocze | Osuszane powietrze, olejone lub nie olejone |
| Klasa odporności na korozję KBK | 2 |
| Temperatura otoczenia | -20 ... 80 °C |
| Siła teoretyczna przy 6 bar, skok powrotny | 1 682 N |
| Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw | 3 552 N |
| Sposób montażu | Do wyboru: Z osprzętem Z gwintem wewnętrznym |
| Przylącze pneumatyczne | G1/8 |
| Materiał pokrywy | Stop aluminium Anodowanie |
| Materiał uszczelnień | NBR TPE-U(PU) |
| Materiał obudowy | Stop aluminium Anodowanie |
| Materiał tłoczyśka | Stal wysokostopowa |