

# Siłownik tandem ADVUT-63x3- -A-P-A



Numer części: 197272

FESTO

z bezdotykową sygnalizacją położenia,  
tłoczyisko zakończone gwintem zewnętrznym.

Przy tym produkcie mocowanie kołnierzone FUA-... można zamontować  
tylko na tylnej pokrywie. Nakrętka na tłoczyisko jest dostarczana w  
komplecie.

Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2010.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	1 ... 150 mm
Średnica tłoka	63 mm
Amortyzacja	P: Elastyczne pierścienie amortyzujące / płytki z obu stron
Pozycja zabudowy	Dowolna
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Zakończenie tłoczyiska	Gwint zewnętrzny
Konstrukcja	Tłok Tłoczyisko Korpus z profilu
Sygnalizacja położenia	Do czujników
Ciśnienie robocze	1.2 ... 10 bar
Medium robocze	Osuszane powietrze, olejone lub nie olejone
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Siła teoretyczna przy 6 bar, skok powrotny	1 682 N
Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw	5 234 N
Sposób montażu	Do wyboru: Z osprzętem Z gwintem wewnętrznym
Przyłącze pneumatyczne	G1/8
Materiał pokrywy	Stop aluminium Anodowanie
Materiał uszczelnień	NBR TPE-U(PU)
Materiał obudowy	Stop aluminium Anodowanie
Materiał tłoczyiska	Stal wysokostopowa