

Tłumik hałasu U-E-M5-S

Numer części: 197477
Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

Typ wycofywany z produkcji. Nie stosować w nowych projektach.

Alternatywne produkty patrz Support Portal.

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft Korea.



Karta danych

Cecha	Wartość
Ciśnienie robocze generatora podciśnienia	0 ... 8 bar
Przepływ do atmosfery	300 l/min
Poziom hałasu	76 dB(A)
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Ciężar elementu	2.5 g
Przyłącza pneumatyczne	M5
Materiał-wkład amortyzatora	Brąz
Materiał czopa wkręcane	Mosiądz