

# Tłumik hałasu

## U-E-1/4-S

Numer części: 197479  
Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

Typ wycofywany z produkcji. Nie stosować w nowych projektach.

Alternatywne produkty patrz Support Portal.

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft Korea.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Ciśnienie robocze generatora podciśnienia	0 ... 8 bar
Przepływ do atmosfery	2 200 l/min
Poziom hałasu	85 dB(A)
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Ciężar elementu	16 g
Przyłącza pneumatyczne	G1/4
Materiał-wkład amortyzatora	Brąz
Materiał czopa wkręcane	Mosiądz