

# Przewód spiralny z tworzywa sztucznego PUN-12X2-S-2-BL

Numer części: 197600

FESTO

Wysoco elastyczny, odporny na hydrolizę.



## Karta danych

| Cecha   | Wartość                                      |
|---|--|
| Długość robocza                               | 2 m  |
| Średnica zewnętrzna                           | 12 mm  |
| Długość po zablokowaniu                       | 0.452 m                                      |
| Średnica wewnętrzna                           | 8 mm   |
| Średnica uzwojenia                            | 95 mm  |
| Liczba zwojów                                 | 20   |
| Ciśnienie robocze w zależności od temperatury | -0.95 ... 10 bar                             |
| Dopuszczenie                                  | TÜV  |
| Certyfikat                                    | B 013277 0506 00                             |
| Medium robocze                                | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Zgodność z PWIS                               | VDMA24364-B2-L                               |
| Temperatura otoczenia                         | -35 ... 60 °C                                |
| Waga produktu                                 | 420 g  |
| Przylączy pneumatyczne                        | do złączy wtykowych, średnica zew. 12 mm     |
| Kolor   | Niebieski                                    |
| Twardość wg Shore'a                           | D 52 +/-3                                    |
| Materiał przewodu                             | TPE-U(PU)                                    |