


# Kołnierz silnika EAMF-A-38A-40P

Numer części: 1984478

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Waga produktu	56 g
Kod interfejsu, silnik do wewnątrz	40P
Kod interfejsu, obudowa sprzęgła	38A.2
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS