

Zespół adaptera DHAA-G-Q11-16-B6-14-40

Numer części: 2019618

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych i śrub Z tulejką centrującą
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał płyty adaptera	Aluminium Anodowanie
Materiał śrub	Stal Ocynkowana
Materiał kołków centrujących	Stal