

Szybkozłaczka CK-3/8-PK-6

Numer części: 2032

FESTO

Gwint zewnętrzny z podkładką uszczelniającą, wykonanie metalowe.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość nominalna	4.9 mm
Typ uszczelnienia gwintu	Podkładka uszczelniająca
Pozycja zabudowy	Dowolna
Kształt	Prosty kształt
Jednostka opakowania	10
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.095 ... 1 MPa -0.95 ... 10 bar -13.775 ... 145 psi
Uwaga do ciśnienia roboczego	Woda: maks. 0,6 MPa przy temp. maks. 50°C
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] Woda (płynna, bez lodu)
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym Water: G thread only possible with OL sealing ring
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Nominalny moment dokręcający	12.5 Nm
Tolerancja dla nominalnego momentu dokręcenia	± 20 %
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny G3/8
Przyłącze pneumatyczne 2	dla przewodu o średnicy zew. 8 mm dla złączy z nakrętką kołpakową – średnica wew. 6 mm
Materiał nakrętki kołpakowej	Stop aluminium, anodowany
Materiał pokrywki z gwintem	Stop aluminium, anodowany
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał pierścienia uszczelniającego	Wzmocnione PA TPE-U(PU)