


Nakrętka kołpakowa MCK-PK-13

Numer części: 206504

FESTO

Wykonanie z metalu.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Gwint wewnętrzny M22x1
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	0 ... 1 MPa 0 ... 10 bar 0 ... 145 psi
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Przyłącze pneumatyczne 1	dla złączy z nakrętką kołpakową – średnica wew. 13 mm
Materiał nakrętki kołpakowej	Stop aluminium, anodowany
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS