

Gniazdo wtykowe KDV-PK-3

Numer części: 208378

FESTO

do złącza wielostykowego do przewodów z tworzyw sztucznych o średnicy wewnętrznej 2, 3 i 4 mm.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Wielkość nominalna | 2.5 mm |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym |
| Klasa odporności na korozję CRC | 1 – Niska odporność na korozję |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Przyłącza pneumatyczne | dla przewodu o średnicy zew. 4 mm |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |