


Zawór dławiąco-zwrotny GR-3/4

Numer części: 2103

FESTO

Regulowany przepływ w jednym kierunku.



Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	Funkcja zaworu dławiąco-zwrotnego
Przyłącze pneumatyczne 1	G3/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G3/4
Element regulacyjny	Śruba radełkowana
Sposób montażu	Montaż na pulpicie Przy pomocy otworów przelotowych
Normalny przepływ nominalny w kierunku dławienia	3 300 l/min
Normalny przepływ nominalny w kierunku niedławionym	4800 l/min
Ciśnienie robocze	0.3 ... 15 bar
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Materiał obudowy	Stop aluminium
Pozycja zabudowy	Dowolna
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Waga produktu	938 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS