

# plyty na poduszce powietrznej ATBT-100-300

Numer części: 2109870

FESTO



## Karta danych

| Cecha  | Wartość                                       |
|--|---|
| Wielkość   | 100   |
| Długość łożyska  | 300 mm  |
| Pozycja zabudowy   | Pozioma                                       |
| Sposób montażu   | Przy pomocy kamieni mocujących                |
| Przyłącza pneumatyczne                                   | G1/4  |
| Ciśnienie robocze  | $\leq 2$ bar                                  |
| Medium robocze   | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [1:4:1] |
| Uwagi odnośnie medium roboczego                          | Nie zalecana praca na powietrzu olejonym      |
| Temperatura otoczenia                                    | 10 ... 50 °C                                  |
| Temperatura medium                                       | 10 ... 50 °C                                  |
| Klasa odporności na korozję KBK                          | 2   |
| Ciężar produktu w zależności od długości                 | 3.6 kg/m                                      |
| Twardość wg Shore'a                                      | D 80 +/-5                                     |
| Uwaga odnośnie materiałów                                | Zgodne z RoHS                                 |
| Maks. obciążenie powierzchniowe podczas pracy            | 400 kg/m <sup>2</sup>                         |
| Dokładność powtarzalności wysokości poduszki powietrznej | $\pm 10$ $\mu$ m                              |
| Płaskość z regulowanym zespołem montażowym               | 60 $\mu$ m                                    |
| Płaskość przy montażu bezpośrednim                       | 110 $\mu$ m                                   |