

Nakrętka kołpakowa MCK-PK-4-KU

Numer części: 211291

FESTO

Wykonanie z polimeru.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Gwint wewnętrzny M10x1
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	0 ... 1 MPa 0 ... 10 bar 0 ... 145 psi
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Przyłącze pneumatyczne 1	dla przewodu o średnicy zew. 6 mm dla złączy z nakrętką kołpakową – średnica wew. 4 mm
Materiał nakrętki kołpakowej	POM
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS