

# Gniazdo łącznika KD4-1/2-A

Numer części: 2145

FESTO

samozamykające się



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość nominalna	10 mm
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 12 bar
Normalny przepływ nominalny	1 301 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Nominalny moment dokręcający	32.5 Nm
Tolerancja dla nominalnego momentu dokręcenia	± 20 %
Waga produktu	78 g
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny G1/2
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS