

# Wtyk łącznika KS4-N-6

Numer części: 2152

FESTO

do gniazd z zaworem zwrotnym - KD



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość nominalna	4.5 mm
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 12 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Waga produktu	15 g
Przyłącze pneumatyczne 1	N-6
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS