

# Wtyk łącznika KS4-N-9

Numer części: 2153

FESTO

do gniazd z zaworem zwrotnym - KD



## Karta danych

| Cecha   | Wartość                                      |
|---|--|
| Wielkość nominalna                                | 7 mm   |
| Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury | -0.95 ... 12 bar                             |
| Normalny przepływ nominalny                       | 1 008 l/min                                  |
| Medium robocze                                    | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Uwagi odnośnie medium roboczego                   | Możliwa praca na powietrzu olejonym          |
| Klasa odporności na korozję CRC                   | 1 – Niska odporność na korozję               |
| Zgodność z PWIS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                            |
| Temperatura otoczenia                             | -10 ... 60 °C                                |
| Waga produktu                                     | 18 g   |
| Przyłącze pneumatyczne 1                          | N-9  |
| Uwaga dotycząca materiałów                        | Zgodne z RoHS                                |