

# Zestaw równoległy EAMM-U-50-D32-40P-78

Numer części: 2153283

★ Podstawowy program produkcyjny

[pasuje do napędów elektrycznych.](#)

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	50
Pozycja zabudowy	Dowolna
Przełożenie przekładni	1:1
Maks. liczba obrotów	6 000 1/min
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Masowy moment bezwładności	12.1 kgmm <sup>2</sup>
Jałowy moment napędowy	0.01 Nm
Przenoszony moment obrotowy	1 Nm
Waga produktu	596 g
Kod interfejsu, napęd	D32B
Kod interfejsu, silnik do wewnątrz	40P
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS