

przewód w elastycznej osłonie metalowej P-6-BL

Numer części: 2231

Produkt wycofywany z produkcji

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2018. Alternatywne produkty patrz Support Portal.

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica zewnętrzna	13 mm
Przeptyw powiązany z promieniem gięcia	45 mm
Średnica wewnętrzna	6 mm
Min. promień gięcia	20 mm
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 16 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Ciężar produktu w zależności od długości	0.144 kg/m
Przyłącza pneumatyczne	für Stecktülle Innen-Ø 6 mm
Kolor	Niebieski
Twardość wg Shore'a	A 68 +/- 5
Uwaga odnośnie materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE Zgodne z RoHS
Materiał przewodu	NBR