

# przewód w elastycznej osłonie metalowej P-13-SW

Numer części: 2234

Produkt wycofywany z produkcji

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2018. Alternatywne produkty patrz Support Portal.

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica zewnętrzna	23 mm
Przepływ powiązany z promieniem gięcia	100 mm
Średnica wewnętrzna	13 mm
Min. promień gięcia	50 mm
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 16 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Ciężar produktu w zależności od długości	0.4 kg/m
Przyłącza pneumatyczne	für Stecktüle Innen-Ø 13 mm
Kolor	Czarny
Twardość wg Shore'a	A 71 +/- 5
Uwaga odnośnie materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE Zgodne z RoHS
Materiał przewodu	EPDM SBR