

przewód w elastycznej osłonie metalowej P-19-SW

Numer części: 2235

Produkt wycofywany z produkcji

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2018. Alternatywne produkty patrz Support Portal.

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica zewnętrzna	31 mm
Przeptyw powiązany z promieniem gięcia	200 mm
Średnica wewnętrzna	19 mm
Min. promień gięcia	60 mm
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 16 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Ciężar produktu w zależności od długości	0.649 kg/m
Przyłącza pneumatyczne	für Stecktülle Innen-Ø 19 mm
Kolor	Czarny
Twardość wg Shore'a	A 71 +/- 5
Uwaga odnośnie materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE Zgodne z RoHS
Materiał przewodu	EPDM SBR