

# Przewód z tworzywa sztucznego PL-9-BL

Numer części: 2238

FESTO

Do złązek CK i N.

Maksymalne ciśnienie jest dopuszczalne przy maksymalnej temperaturze.



## Karta danych

| Cecha   | Wartość                                      |
|---|--|
| Średnica zewnętrzna                             | 11.6 mm                                      |
| Przepływ powiązany z promieniem gięcia          | 85 mm  |
| Średnica wewnętrzna                             | 9 mm   |
| Temperatura w zależności od ciśnienia roboczego | 0 ... 7 bar                                  |
| Medium robocze                                  | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Temperatura otoczenia                           | -10 ... 35 °C                                |
| Ciężar produktu w zależności od długości        | 0.049 kg/m                                   |
| Kolor   | Niebieski                                    |
| Twardość wg Shore'a                             | A 85 +/-3                                    |
| Uwaga odnośnie materiałów                       | Bez miedzi i PTFE<br>Zgodność z RoHS         |
| Materiał przewodu                               | PVC-P  |