

# Zestaw osiowy EAMM-A-D40-40G-S1

Numer części: 2256399

FESTO

pasuje do napędów elektrycznych.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Przenoszony moment obrotowy	12.5 Nm
Waga produktu	450 g
Kod interfejsu, napęd	D40A D40B
Kod interfejsu, silnik do wewnątrz	40G
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS