


Przekładnia EMGA-60-P-G5-EAS-60

Numer części: 2297687

★ Podstawowy program produkcyjny

[pasuje do silników serwo.](#)

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość kołnierza przekładni	60 mm
Wielkość kołnierza silnika	60 mm
Luz skrętny	0.17 deg
Typ przekładni	Przekładnia planetarna
Przełożenie przekładni	5:1
Maks. prędkość obrotowa napędu	13 000 1/min
Temperatura robocza przekładni	-25 ... 90 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Stopień ochrony	IP54
Ciągły moment wyjściowy	40 Nm
Masowy moment bezwładności przekładni	0.078 kgcm ²
Maks. moment obrotowy napędu	64 Nm
Maks. współczynnik sprawności	98 %
Odporność na skręcanie	2.3 Nm/arcmin
Waga produktu	900 g
Interfejs przekładnia-napęd	60H 60P
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS