


# Sprzęgło elastyczne CRFK-M12X1,25

Numer części: 2305779

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	M12x1,25
Klasa odporności na korozję CRC	4 – Bardzo wysoka odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Klasyfikacja RSBP zgodnie z CD-0033	F5a
Temperatura otoczenia	-20 ... 100 °C
Waga produktu	230 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał gwintowanego sworznia	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał pokrywy	EPDM
Materiał nakrętki	Stal wysokostopowa, nierdzewna