



Tłumik hałasu U-1/8

Numer części: 2307

★ Podstawowy program produkcyjny

Dla redukcji hałasu i unikania zanieczyszczenia na portach odpowietrzających komponentów pneumatycznych.

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Ciśnienie robocze MPa	0 ... 1 MPa
Ciśnienie robocze	0 ... 10 bar
Przepływ do atmosfery	2 000 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Poziom ciśnienia akustycznego	74 dB(A)
Temperatura otoczenia	-10 ... 70 °C
Waga produktu	2.3 g
Przyłącza pneumatyczne	G1/8
Materiał wkładu tłumika	PE
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS