


Przekładnia EMGC-67-A-G1-SEC-67

Numer części: 2321480
Produkt wycofywany z produkcji

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2026. Alternatywne produkty patrz Support Portal.

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość kołnierza przekładni	67 mm
Wielkość kołnierza silnika	67 mm
Luz skrętny	0.67 deg
Typ przekładni	Przekładnia kąтова
Przełożenie przekładni	1:1
Maks. prędkość obrotowa napędu	4 500 1/min
Temperatura robocza przekładni	-20 ... 90 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Stopień ochrony	IP54
Ciągły moment wyjściowy	2 Nm
Masowy moment bezwładności przekładni	0.09 kgcm ²
Maks. moment obrotowy napędu	2.1 Nm
Maks. współczynnik sprawności	90 %
Odporność na skręcanie	0.105 Nm/arcmin
Waga produktu	930 g
Kod interfejsu, silnik na zewnątrz	67A
Kod interfejsu, silnik do wewnątrz	67A
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS