


Zabierak DARD-L1-40-M

Numer części: 2349277

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	40
Odchyłka poprzeczna +/-	2.5 mm
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Długotrwałe maks. dopuszczalne obciążenie w kierunku siły +/-	2 000 N
Waga produktu	580 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał adaptera	Stal ocynkowana
Materiał trzpienia	Stal
Materiał panewki	Stal ocynkowana
Materiał przegubu	Stal ocynkowana
Materiał śrub	Stal z pokryciem