


Tulejka rozprężna EAMH-50-8-C13.6

Numer części: 2428480

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	50
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba obrotów	6 000 1/min
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Masowy moment bezwładności	0.4 kgmm ²
Waga produktu	16 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS