

Tulejka rozprężna EAMH-60-6.35-C18.1

Numer części: 2428516

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|-------------------------------|------------------------|
| Wielkość | 60 |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Maks. liczba obrotów | 6 000 1/min |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura przechowywania | -25 ... 60 °C |
| Względna wilgotność powietrza | 0 - 95 % |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 60 °C |
| Masowy moment bezwładności | 1.46 kgmm ² |
| Waga produktu | 36 g |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |