

Tulejka rozprężna EAMH-86-12-C27.3

Numer części: 2429533

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	86
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba obrotów	5 000 1/min
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Masowy moment bezwładności	10.1 kgmm ²
Waga produktu	109 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS