

# Zespół adaptera DHAA-G-Q11-50-B6-63-60/100/150

Numer części: 2431624

FESTO



## Karta danych

| Cecha                           | Wartość   |
|---------------------------------|---|
| Pozycja zabudowy                | Dowolna   |
| Klasa odporności na korozję CRC | 2 – Średnia odporność na korozję                                |
| Zgodność z PWIS                 | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Sposób montażu                  | Przy pomocy otworów przelotowych i śrub<br>Z tulejką centrującą |
| Uwaga dotycząca materiałów      | Zgodne z RoHS   |
| Materiał płyty adaptera         | Aluminium<br>Anodowanie   |
| Materiał śrub                   | Stal<br>Ocynkowana  |
| Materiał kołków centrujących    | Stal  |