

Gniazdo wtykowe KDV-PK-2

Numer części: 244937

FESTO

do złącza wielostykowego do przewodów z tworzyw sztucznych o średnicy wewnętrznej 2, 3 i 4 mm.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość nominalna	1.5 mm
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Przyłącza pneumatyczne	dla przewodu o średnicy zew. 3 mm
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS