


Amortyzator hydrauliczny DYSC-25-25-Y1F

Numer części: 2480234

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Wielkość | 25 |
| Skok | 25 mm |
| Amortyzacja | Samonastawny |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Sygnalizacja położenia | Bez |
| Maks. prędkość uderzenia | 3 m/s |
| Czas kasowania, krótki | 0.3 s |
| Czas kasowania, długi | 1 s |
| Tryb pracy | Jednostronnego działania Pchający |
| Klasa odporności na korozję CRC | 2 – Średnia odporność na korozję |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 80 °C |
| Długość amortyzacji | 25 mm |
| Maks. siła uderzenia w zderzak | 4 000 N |
| Maks. energia pochłaniana na skok | 100 J |
| Maks. energia pochłaniana na godzinę | 140 000 J |
| Maks. energia szcztatkowa | 0.8 J |
| Siła cofająca | 14 N |
| Waga produktu | 575 g |
| Sposób montażu | Przy pomocy nakrętki zabezpieczającej |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał uszczelnień | NBR |
| Materiał obudowy | Stal ocynkowana |
| Materiał tłoczyska | Stal wysokostopowa |