

Siłownik okrągły DGS-40-200-PPV

Numer części: 2481

Produkt wycofywany z produkcji

z obustronnie nastawialną amortyzacją w położeniach końcowych

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2016. Alternatywne produkty patrz Support Portal.

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|--|--|
| Skok | 200 mm |
| Średnica tłoka | 40 mm |
| Amortyzacja | PPV: regulowana amortyzacja pneumatyczna w położeniach końcowych |
| Sygnalizacja położenia | Bez |
| Warianty | Jednostronne tłoczysko |
| Ciśnienie robocze | 0.6 ... 10 bar |
| Tryb pracy | Dwustronnego działania |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| Temperatura otoczenia | -20 ... 80 °C |
| Długość amortyzacji | 15 mm |
| Siła teoretyczna przy 6 bar, skok powrotny | 633 N |
| Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw | 754 N |
| Przyłącza pneumatyczne | G1/4 |