

# Pierścień uszczelniający NPAS-C1-R-G14-P-FD-P10

Numer części: 2652517

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Jednostka opakowania	10
Pozycja zabudowy	Dowolna
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.095 ... 1.2 MPa -0.95 ... 12 bar -13.775 ... 174 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7::-] Woda (płynna, bez lodu) Para wodna
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Bezpieczeństwo żywności	Patrz dodatkowe informacje materiałowe
Temperatura otoczenia	-20 ... 120 °C
Nominalny moment dokręcający	20 Nm
Tolerancja dla nominalnego momentu dokręcenia	± 10 %
Waga produktu	0.05 g
Przylączy pneumatyczne	G1/4
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	PEEK