

Pierścień uszczelniający NPAS-C1-R-G38-P-FD-P10

Numer części: 2652519

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---|--|
| Jednostka opakowania | 10 |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury | -0.095 ... 1.2 MPa -0.95 ... 12 bar -13.775 ... 174 psi |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7::-] Woda (płynna, bez lodu) Para wodna |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Bezpieczeństwo żywności | Patrz dodatkowe informacje materiałowe |
| Temperatura otoczenia | -20 ... 120 °C |
| Nominalny moment dokręcający | 35 Nm |
| Tolerancja dla nominalnego momentu dokręcenia | ± 10 % |
| Waga produktu | 0.15 g |
| Przylączy pneumatyczne | G3/8 |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał uszczelnień | PEEK |