

# Siłownik mieszkowy EB-80-20

Numer części: 2748903

FESTO

bezobciążony, nie występuje efekt pracy skokowej.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	80
Wymagana średnica zabudowy	95 mm
Skok	20 mm
Maks. wysokość przy podniesieniu	70 mm
Maks. kąt przechylenia	10 deg
Maks. wzajemne przesunięcie	5 mm
Min. wysokość zabudowy	50 mm
Tryb pracy	Jednostronnego działania
Ciśnienie robocze	0 ... 8 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:~:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Nieemożliwa praca na powietrzu olejnym
Klasa odporności na korozję CRC	0 – Brak odporności na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-40 ... 70 °C
Siła cofająca	400 N
Waga produktu	500 g
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów wewnętrznych
Przyłącza pneumatyczne	G1/4
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał mieszka	CR
Materiał obudowy	Odlew aluminiowy