

Siłownik mieszkowy EB-80-45

Numer części: 2748904

FESTO

bezobciążowy, nie występuje efekt pracy skokowej.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	80
Wymagana średnica zabudowy	95 mm
Skok	45 mm
Maks. wysokość przy podniesieniu	110 mm
Maks. kąt przechylenia	15 deg
Maks. wzajemne przesunięcie	10 mm
Min. wysokość zabudowy	65 mm
Tryb pracy	Jednostronnego działania
Ciśnienie robocze	0 ... 8 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:~:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Niemożliwa praca na powietrzu olejnym
Klasa odporności na korozję CRC	0 – Brak odporności na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-40 ... 70 °C
Siła cofająca	200 N
Waga produktu	500 g
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów wewnętrznych
Przyłącza pneumatyczne	G1/4
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał mieszka	CR
Materiał obudowy	Odlew aluminiowy