

Zestaw równoległy EAMM-U-70-D32-60H-96-S1

Numer części: 2781450

FESTO

pasuje do napędów elektrycznych.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	70
Pozycja zabudowy	Dowolna
Przełożenie przekładni	1:1
Maks. liczba obrotów	5 000 1/min
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Masowy moment bezwładności	118 kgmm ²
Jałowy moment napędowy	0.18 Nm
Przenoszony moment obrotowy	7 Nm
Waga produktu	1 780 g
Kod interfejsu, napęd	D32B
Kod interfejsu, silnik do wewnątrz	60H
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS