

Zestaw równoległy EAMM-U-70-D32-52B/C-96-S1

Numer części: 2781778

FESTO

pasuje do napędów elektrycznych.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|------------------------------------|-----------------------|
| Wielkość | 70 |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Przełożenie przekładni | 1:1 |
| Maks. liczba obrotów | 5 000 1/min |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-Strefa III |
| Temperatura przechowywania | -25 ... 60 °C |
| Względna wilgotność powietrza | 0 - 95 % |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 60 °C |
| Masowy moment bezwładności | 118 kgmm ² |
| Jałowy moment napędowy | 0.18 Nm |
| Przenoszony moment obrotowy | 7 Nm |
| Waga produktu | 1 820 g |
| Kod interfejsu, napęd | D32B |
| Kod interfejsu, silnik do wewnątrz | 52B 52C |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |