

Siłownik okrągły DGS-40- -S2

Numer części: 2807


Produkt wycofywany z produkcji

[bez amortyzacji w położeniach końcowych](#)

[Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2016. Alternatywne produkty patrz Support Portal.](#)

FESTO

Przykładowy model



Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	1 ... 2 000 mm
Średnica tłoka	40 mm
Amortyzacja	Brak tłumienia
Sygnalizacja położenia	Bez
Warianty	Dwustronne tłoczysko
Ciśnienie robocze	0.6 ... 10 bar
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Siła teoretyczna przy 6 bar, skok powrotny	633 N
Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw	633 N
Przyłącza pneumatyczne	G1/4