


Zawór VOFD-L35T-

Numer części: 2956784

FESTO

sterowany bezpośrednio, średnica nominalna 3,5 mm.



Karta danych

Ogólna karta danych - pojedyncze dane będą zależały od konfiguracji.

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	3/2, zamknięty, monostabilny, półautomatyczny 3/2 zamknięty, monostabilny
Sposób uruchomienia	Elektryczny
Szerokość zabudowy	51 mm
Normalny przepływ nominalny	406 l/min
Ciśnienie robocze MPa	0 ... 0.8 MPa
Ciśnienie robocze	0 ... 8 bar
Konstrukcja	Sterowany bezpośrednio zawór gniazdowy
Sposób kasowania	Sprężyna mechaniczna
Stopień ochrony	IP65
Wielkość nominalna	3.5 mm
Rodzaj uszczelnienia	Miękkie
Pozycja zabudowy	Dowolna
Pomocnicze ręczne uruchamianie	Z blokadą Brak Przez przyciśnięcie
Rodzaj sterowania	Bezpośredni
Kierunek przepływu	Jednokierunkowy
Odpowiedni do podciśnienia	Brak
Wartość-b	0.15
Wartość-C	1.8 l/sbar
Przepływ Kv napowietrzanie	0.32 m3/h
Przepływ Kv odpowietrzanie	0.32 m3/h
Normalny przepływ nominalny 2-3	440 l/min
Czas przełączania przy wyłączeniu	60 ms
Czas przełączania przy włączeniu	40 ms
Medium robocze	Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2] Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:1:2]
Klasa odporności na korozję CRC	4 – Bardzo wysoka odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Temperatura medium	-50 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-50 ... 60 °C
Waga produktu	390 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR VMQ
Materiał obudowy	Stop aluminium Stal wysokostopowa, nierdzewna