


Płyta przyłączeniowa VABS-S7-BE-B-G14-V14-A

Numer części: 2999476

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zasilanie pneum. pilotów	Wewnętrzne
Ciśnienie robocze MPa	0.2 ... 0.8 MPa
Ciśnienie robocze	2 ... 8 bar
Przepływ Kv napowietrzanie	2.2 m ³ /h
Przepływ Kv odpowietrzanie	8.6 m ³ /h
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [-:--]
Klasa odporności na korozję CRC	4 – Bardzo wysoka odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Stopień ochrony	IP65
Waga produktu	250 g
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	Kołnierz 1/4 Układ przyłączy NAMUR
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/4
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał płyty przyłączeniowej	Stop aluminium
Materiał uszczelnień	NBR