



Elektrozawór JMZH-5/2-M3-L-LED

Numer części: 30195

FESTO

z cewkami i dodatkowym pomocniczym sterowaniem ręcznym, bez gniazd.



Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	5/2 bistabilny
Normalny przepływ nominalny	80 l/min
Ciśnienie robocze	2 ... 7 bar
Konstrukcja	Zawór tłokowy
Stopień ochrony	IP40 Z gniazdem wtykowym
Średnica nominalna	1.5 mm
Typ sterowania pilotowego	Sterowany pilotem
Czas przełączania powrotnego	6 ms
Czas pracy ciągłej	100%
Charakterystyka cewki	24V DC: 0,55W
Medium robocze	Osuszane powietrze, olejone lub nie olejone
Temperatura medium	-5 ... 50 °C
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Ciężar elementu	55 g
Sposób montażu	Z otworem przelotowym
Przyłącze pneumatyczne 1	Płyta przyłączeniowa M3
Przyłącze pneumatyczne 2	Płyta przyłączeniowa M3
Przyłącze pneumatyczne 3	Płyta przyłączeniowa M3
Przyłącze pneumatyczne 4	Płyta przyłączeniowa
Przyłącze pneumatyczne 5	Płyta przyłączeniowa
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Aluminium-odlew ciśnieniowy