


# Płyta przyłączeniowa NASE-1/4-NPT-1-ISO

Numer części: 30426

FESTO

otworowanie wg ISO 5599/I i zintegrowane przyłącze elektryczne  
zgodne z ISO 5599/II. Przyłącza z boku.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Długość	6 mm
Ciśnienie robocze	0 ... 16 bar
Dopuszczenie	UL - Recognized (OL)
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:::]
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Sposób montażu płyty przyłączeniowej	Przy pomocy otworów przelotowych
Sposób montażu zaworu	Przy pomocy gwintów
Przyłącze zasilania pilota 12	1/8 NPTF
Przyłącze zasilania pilota 14	1/8 NPTF
Przyłącze pneumatyczne 1	1/4 NPTF
Przyłącze pneumatyczne 2	1/4 NPTF
Przyłącze pneumatyczne 3	1/4 NPTF
Przyłącze pneumatyczne 4	1/4 NPTF
Przyłącze pneumatyczne 5	1/4 NPTF