


Kabel przyłączeniowy KDI-SB202-BU25

Numer części: 30437

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zakres napięcia roboczego AC	≤ 300 V
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	-10 ... 80 °C
Temperatura otoczenia	-30 ... 80 °C
Ciężar elementu	210 g
Przyłącze elektryczne	Gniazdo wtykowe proste/Gniazdo wtykowe proste M12x1 / Sub-D 5-pin / 25-pin
Budowa kabla	4 x 0,14 mm ²
Średnica kabla	4.5 ... 6.5 mm
Długość kabla	5 m
Sposób montażu	Z nakrętką kołpakową Clip
Materiał nakrętki kołpakowej	Mosiądz Niklowanie
Materiał obudowy	PBT
Materiał powłoki kabla	PUR
Materiał zestyku	Stop miedzi Styki pozłacane