

Napęd wahadłowy DRQ-63-270-PPVJ-A



Numer części: 30602

Produkt wycofywany z produkcji

do bezdotykowej sygnalizacji położenia, z nastawialną amortyzacją w położeniach końcowych i kompensacją luzu przekładni.

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2017. Alternatywne produkty patrz Support Portal.

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---|--|
| Wielkość | 63 |
| Kąt amortyzacji | 65 deg |
| Zakres ustawienia kąta z obu stron | -10 /+11 deg |
| Kąt obrotu | 270 deg |
| Amortyzacja | Amortyzacja pneumatyczna, z regulacją |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Konstrukcja | Zębatka/Zębnik |
| Sygnalizacja położenia | Przy pomocy czujników |
| Ciśnienie robocze | 2.5 ... 10 bar |
| Maks. częstotliwość obrotów przy 6 bar | 0.7 Hz |
| Tryb pracy | Dwustronnego działania |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 60 °C |
| Moment teoretyczny przy 6 bar | 37 Nm |
| Dopuszczalny masowy moment bezwładności | 0.04 kgm ² |
| Ciężar elementu | 12 200 g |
| Sposób montażu | Przy pomocy gwintów wewnętrznych |
| Przylączy pneumatyczne | G3/8 |
| Materiał wałka napędu | Stal do nawęglania |
| Materiał uszczelnień | TPE-U(PU) |