

Kabel łączący KMC-1-24DC-5-LED

Numer części: 30933

FESTO

fabryczne do cewek C i N1.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wskaźnik stanu przełączania	LED
Sposób montażu	Na elektrozaworze z centralną śrubą M3
Pozycja zabudowy	Dowolna
Waga produktu	320 g
Przyłącze elektryczne	Gniazdo wtykowe Schemat podłączenia typu A wg EN175301-803
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	Dla wszystkich przyłączy elektrycznych
Przyłącze uziemienia	Dostępne
Długość kabla	5 m
Średnica kabla	6 mm
Budowa kabla	3x0,75
Stopień ochrony	IP67 Zgodnie z IEC 60529
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą EU RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi RoHS
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Materiał powłoki kabla	PVC
Materiał obudowy	PC
Materiał styków elektrycznych	Brąz