

Gniazdo wtykowe z kablem KME-1-24-2.5-LED

Numer części: 30943

FESTO

fabryczne do cewek ME.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wyświetlanie stanu sygnału	Żółta dioda LED
Sposób montażu	Na elektrozaworze z centralną śrubą M3
Pozycja zabudowy	Dowolna
Waga produktu	135 g
Przyłącze elektryczne 1	Gniazdo kątowe, kwadratowe, 3-pin, typ C
Przyłącze elektryczne 2	Otwarty koniec, 2-żyły
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Obciążalność prądowa przy 40°C	4 A
Przyłącze uziemienia	Nie występuje
Długość kabla	2.5 m
Charakterystyka kabla	dla zastosowań statycznych.
Min. promień gięcia dla kabla	52 mm
Średnica kabla	5.2 mm
Tolerancja średnicy kabla	± 0,1 mm
Budowa kabla	2x0,75
Stopień ochrony	IP67 Zgodnie z IEC 60529
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą EU RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi RoHS
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Materiał powłoki kabla	PVC
Materiał obudowy	TPE-U(PU)
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał styków elektrycznych	Posrebrzany stop miedzi